

kombinace jednotek a zařízení MSB4N-1/4:H4N3M1-WP

č. dílu: 541434

FESTO

skládá se z filtru, redukčního ventilu, maznice a desky pro upevnění na stěnu. Max. výstupní tlak 12 barů, filtr 5 μm, s manometrem, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | 4 |
| řada | MS |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s integrovaným zámkem |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 5 μm |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice |
| funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| provozní tlak | 2 ... 12 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 1 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 700 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 1,000 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | 1/4 NPT |
| připojení pneumatiky 2 | 1/4 NPT |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | PC |