

kombinace jednotek a zařízení MSB6N-1/2:H1N3M1-WP

č. dílu: 541467

FESTO

skládá se z filtru, redukčního ventilu, maznice a desky pro upevnění na stěnu. Max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 μm, s manometrem, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 μm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s manometrem standardní filtr standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	1 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	3,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 2	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC