



ventil s pomalým náběhem tlaku MS12-DE-G-V24

č. dílu: 541498

FESTO

Pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání pneumatických zařízení.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
funkce ventilu	2/2
indikace polohy sepnutí	příslušenstvím
provozní tlak	3 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	25,000 ... 42,000 l/min
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, příkon při spínání 14,0 VA, trvalý příkon 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, příkon při spínání 12,0 VA, trvalý příkon 7,0 VA
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	3,800 g
elektrické připojení	dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
indikace stavu signálu	příslušenstvím
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	bateriový modul
připojení pneumatiky 2	bateriový modul
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek