



T-spojka s nástrčnými koncovkami NEDU-M12D5-M12T4

č. dílu: 541596

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
četnost připojení	500
rozsah provozního napětí AC	250 V
rozsah provozního napětí DC	250 V
jmenovité napájecí napětí AC	250 V
jmenovité provozní napětí DC	60 V
přípustné proudové zatížení	4 A
třída odolnosti koroze KBK	2
skladovací teplota	-25 ... 85 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
max. utahovací moment	0,5 Nm
hmotnost výrobku	25,5 g
elektrické připojení	dle EN 60947-5-2 konektor/zásuvka M12x1 / M12x1 4 piny / 4 piny kódování A / kódování A
typ upevnění	našroubovatelný
barva tělesa	černý
informace o materiálu převlečné matice	mosaz pochromovaný poniklováno
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)-zesílený
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno