



# T-spojka s nástrčnými koncovkami NEDU-M8D3-M12T4

č. dílu: 541597

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
četnost připojení	500
rozsah provozního napětí AC	60 V
rozsah provozního napětí DC	60 V
jmenovité napájecí napětí AC	60 V
jmenovité provozní napětí DC	60 V
přípustné proudové zatížení	4 A
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-25 ... 85 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
max. utahovací moment	0,3 Nm pro M8 0,5 Nm pro M12
hmotnost výrobku	16,9 g
elektrické připojení	dle EN 60947-5-2 konektor/zásuvka M12x1 / M8x1 4 piny / 3 piny
typ upevnění	našroubovatelný
barva tělesa	černý
informace o materiálu převlečné matice	mosaz pochromovaný poniklováno
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)-zesílený
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno