

# robustní hadice PAN-R-12X2,2-SI

č. dílu: 541678

FESTO

vnější kalibrace, pro velké tlaky do 20 barů, možnost velkého tepelného a mechanického zatížení.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	46 mm
vnitřní průměr	7.6 mm
mín. poloměr ohybu	30 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 3.5 MPa -0.95 ... 35 bar -13.775 ... 507.5 psi
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.0698 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 12 mm
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 62 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A