

# robustní hadice PAN-R-16X3-SI

č. dílu: 541679

FESTO

vnější kalibrace, pro velké tlaky do 20 barů, možnost velkého tepelného a mechanického zatížení.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	16 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	73 mm
vnitřní průměr	10 mm
mín. poloměr ohybu	42 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 3.5 MPa -0.95 ... 35 bar -13.775 ... 507.5 psi
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.1262 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 62 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A