

rozbočovací modul MS12N-FRM-G

č. dílu: 541682

FESTO

Pro odbočku stlačeného vzduchu bez funkce zpětného ventilu.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	25,000 ... 42,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	3,000 g
připojení pneumatiky 1	bateriový modul
připojení pneumatiky 2	bateriový modul
připojení pneumatiky 3	2 NPT
připojení pneumatiky 4	1 NPT
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek