


# modul pro mezipolohu DADM-DGC-25-A

č. dílu: 541700

FESTO

pro přímočaré pohony DGC a DGCI.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
max. rychlost nárazu	3 m/s
max. čas kyvu	100 ms
přesnost opakovatelná přesnost	0.02 mm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	430 g
typ upevnění	upnuto na válci DGC
připojení pneumatiky	QS-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazového šroubu	ocel pozinkováno
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál páky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál svorky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál matice	ocel pozinkováno
jemné nastavení	2 mm
provozní režim	dvojčinný