


modul pro mezipolohu DADM-DGC-32-A

č. dílu: 541701

FESTO

pro přímočaré pohony DGC a DGCI.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------|--|
| velikost | 32 |
| montážní poloha | libovol. |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak v Mpa | 0.25 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi |
| max. rychlost nárazu | 3 m/s |
| max. čas kyvu | 100 ms |
| přesnost opakovatelná přesnost | 0.02 mm |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 530 g |
| typ upevnění | upnuto na válci DGC |
| připojení pneumatiky | QS-4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál dorazového šroubu | ocel pozinkováno |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |
| materiál páky | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál svorky | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál matice | ocel pozinkováno |
| jemné nastavení | 2 mm |
| provozní režim | dvojčinný |