


modul pro mezipolohu DADM-DGC-40-A

č. dílu: 541702

FESTO

vhodné pro přímočaré pohony DGC.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
max. rychlost nárazu	3 m/s
max. čas kyvu	300 ms
přesnost opakovatelná přesnost	0.02 mm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	970 g
typ upevnění	upnuto na válci DGC
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazového šroubu	ocel pozinkováno
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál páky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál svorky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál matice	ocel pozinkováno
jemné nastavení	4 mm
provozní režim	dvojčinný