


manometr MA-27-25-R1/8

č. dílu: 541734

FESTO

se stupnicí v barech a psi.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 25 bar
rozsah zobrazení	0 ... 362.5 psi
jmenovitý rozměr manometru	27
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 2.5 MPa
provozní tlak	0 ... 25 bar 0 ... 362.5 psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	4
stupeň krytí	IP43
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	R1/8
materiály v kontaktu s médiem	zesílený PA
materiál šroubovacích čepů	zesílený PA
materiál tělesa	PA
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	8 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík
stupnice	dvojitě měřítko bar (vně) psi (uvnitř)