

kulový kohout

VZBA-R14-63-32T-F0304-R

č. dílu: 542006

FESTO

Trojcestný kulový kohout z ušlechtilé oceli, s vnitřním závitem, vrtání T 90° a 180°, s přípojovacím obrazcem podle ISO 5211 pro montáž na kyvné pohony DRD, DRE a DAPS.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	třícestný kulový kohout vrtání T
typ ovládání	mechanick.
princíp těsnění	měkký
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp1/4
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
přípojovací obrazec příruby	F03 F04
vnitřní průměr	11.6 mm
jmenovitá světlost DN	8
pomocné ruční ovládání	žádný
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	8 Nm
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 140 °C
průtok Kv rohového vrtání T	4.5 m ³ /h
průtok Kv přímého vrtání T	8 m ³ /h
tolerance průtoku Kv	+/- 20 %
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
informace o materiálu těsnění	PTFE
informace o materiálu koule	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
informace o materiálu hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
hmotnost výrobku	700 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3