

# kulový kohout

## VZBA-R1-63-32L-F0405-R

č. dílu: 542013

FESTO

Trojcestný kulový kohout z ušlechtilé oceli, s vnitřním závitem, vrtání L 90°, s přípojovacím obrazcem podle ISO 5211 pro montáž na kyvné pohony DRD, DRE a DAPS.



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	třícestný kulový kohout vrtání L
typ ovládání	mechanick.
princíp těsnění	měkký
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp1
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
přípojovací obrazec příruby	F04 F05
vnitřní průměr	20 mm
jmenovitá světlost DN	25
pomocné ruční ovládání	žádný
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	18 Nm
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 140 °C
průtok Kv vrtání L	11.8 m <sup>3</sup> /h
tolerance průtoku Kv	+/- 20 %
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
informace o materiálu těsnění	PTFE
informace o materiálu koule	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
informace o materiálu hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
hmotnost výrobku	1,600 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3