

# přesný škrticí ventil GRPO-70-1/8-AL

č. dílu: 542024

FESTO

slouží k přesnému nastavení průtočného množství.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrcení
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ ovládní	ruční
nastavovací prvek	otočná hlavice se stupnicí
typ upevnění	na připojovací desce
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	40.7 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
okolní teplota	-10 ... 50 °C
materiál tělesa	zesílený PA
montážní poloha	libovol.
provozní tlak z 2 na 1	0 ... 0.5 bar
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení 0,1-0 MPa (1-0 barů, 14, 5-0 psi)	19 l/min
normální průtok ve směru škrcení 0,6-0 MPa (6-0 barů, 87-0 psi)	60 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [5:4:3] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	110 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR PVC
materiál šroubů	ocel