


# spojovací vedení NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

č. dílu: 542132

FESTO

hotový, pro ventily CPE10/14-M1BBH.



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	LED
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné proudové zatížení	1 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment	0,6 Nm pro M12x1 0,25 Nm pro M2
min. poloměr ohybu kabelu	42 mm
hmotnost výrobku	19 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, hranatý tvar, 2 piny, MSZC
elektrické připojení 2	přímý konektor, M12x1, 5 pinů, kódování A
struktura kabelu	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	3.4 mm
délka kabelu	0.5 m
jmenovitý průřez vodiče	0.25 mm <sup>2</sup>
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2 s konektorem se závitem
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu šroubů	ocel zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nástrčných kontaktů	pocínovaná zásuvka měděná slitina pozlacený konektor