


spojovací vedení NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

č. dílu: 542134

FESTO

hotový, pro ventily MEBH.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 175301-803 EN 61076-2-101
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	standard
indikace polohy sepnutí	LED
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-5 ... 70 °C
max. utahovací moment	0,6 Nm pro M12x1 0,4 Nm pro M2,5
min. poloměr ohybu kabelu	59 mm
hmotnost výrobku	166 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, hranatý tvar, 4 piny, tvar C
elektrické připojení 2	přímý konektor, M12x1, 5 pinů, kódování A
struktura kabelu	3 x 0,75 mm ²
průměr kabelu	5.9 mm
délka kabelu	2.5 m
jmenovitý průřez vodiče	0.75 mm ²
připojení ochranného vodiče	k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5 s konektorem se závitem
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	PBT TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu šroubů	ocel zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nástrčných kontaktů	pocínovaná zásuvka měděná slitina pozlacený konektor