


# napájecí zdroj SVG-1/230VAC-48VDC-10A

č. dílu: 542404  
výběhový výrobek

FESTO

s jmenovitým výstupním napětím 48 V DC a jmenovitým výstupním proudem 10 A.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	125 mm
výška	130 mm
délka	157 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	jednofáz.
vstupní proud	5,1 - 2,3 A
jmenovité výstupní napětí DC	48 V
jmenovitý výstupní proud	10 A
rozsah vstupního napětí AC	100 ... 240 V
přemostění výpadku sítě	50 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95%
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	2,800 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS