


napájecí zdroj SVG-3/400VAC-48VDC-20A

č. dílu: 542405
výběhový výrobek

FESTO

s jmenovitým výstupním napětím 48 V DC a jmenovitým výstupním proudem 20 A.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	125 mm
výška	130 mm
délka	240 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	3-fáz.
vstupní proud	2,3 - 1,9 A
jmenovité výstupní napětí DC	48 V
jmenovitý výstupní proud	20 A
rozsah vstupního napětí AC	400 ... 500 V
přemostění výpadku sítě	50 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95%
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	3,500 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS