


Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

č. dílu: 542968

FESTO

Skládá se ze saní mini, přesné, malé, rychlé. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	Pick&Place 1.0
jmenovitá zátěž	0 ... 2 kg
pohon v ose Z	SLT-10
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 80 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	SLT-16
druh pohonu v ose Y	pneumat.
zdvih v ose Y	0 ... 150 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm