


přímočarý portál DHSL-DGC25-HMPL16

č. dílu: 542979

FESTO

Skládá se z bezpístnicového pohonu a lehkého pohonu pro manipulaci, dynamické, přesné, modulární. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 1.0
jmenovitá zátěž	0 ... 2 kg
pohon v ose Z	HMPL-16
druh pohonu v ose Z	pneumat.
mezipoloha v ose Z	1x
zdvih v ose Z	0 ... 160 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	DGC-25
druh pohonu v ose Y	pneumat.
zdvih v ose Y	0 ... 3,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm