


# přímočarý portál DHSL-2DGPL25S-HMPL20

č. dílu: 542990

FESTO

Skládá se z bezpístnicového pohonu s vodicí jednotkou a z lehkého pohonu pro manipulaci, velmi dynamické se systémem Soft Stop, přesné, modulární. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 2.0
jmenovitá zátěž	0 ... 4 kg
pohon v ose Z	HMPL-20
druh pohonu v ose Z	pneumat.
mezipoloha v ose Z	1x
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	2x DGPL-25-SPC11
druh pohonu v ose Y	servo-pneumat.
mezipoloha v ose Y	2 x
zdvih v ose Y	0 ... 1,600 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 1 mm