


přímočarý portál DHSL-2DGE25RF-HMPL20

č. dílu: 542993

FESTO

Skládá se z elektrického pohonu s ozubeným řemenem a vedením v kladkách s vodící jednotkou a z lehkého pohonu pro manipulaci, velmi dynamické polohování a modulární mnohostrannost. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| skupina | přímočarý portál 2.0 |
| jmenovitá zátěž | 0 ... 4 kg |
| pohon v ose Z | HMPL-20 |
| druh pohonu v ose Z | pneumat. |
| mezipoloha v ose Z | 1x |
| zdvih v ose Z | 0 ... 200 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z | ± 0,02 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z | ± 0,02 mm |
| pohon v ose Y | 2x DGE-25-ZR-RF |
| druh pohonu v ose Y | elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kladkách |
| mezipoloha v ose Y | libovol. |
| zdvih v ose Y | 0 ... 2,000 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y | ± 0,1 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y | ± 0,1 mm |