

axiální konstrukční sada EAMM-A-D32-32B

č. dílu: 543149

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	1.6 Nm
hmotnost výrobku	150 g
kód rozhraní pohonu	D32A D32C
kód rozhraní pro vstup motoru	32B
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS