


paralelní konstrukční sada EAMM-U-D32-32B

č. dílu: 543152

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	2.931 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.05 Nm
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	300 g
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS