


# axiální konstrukční sada EAMM-A-D60-52C

č. dílu: 543164

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	1,020 g
kód rozhraní pohonu	D60A D60C
kód rozhraní pro vstup motoru	52C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS