


paralelní konstrukční sada EAMM-U-E24-32B

č. dílu: 543225
výběhový výrobek

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	18
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	3,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	3.016 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.05 Nm
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	240 g
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS