


deska regulátoru VMPA1-B8-R3C2-C-10

č. dílu: 543341

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| stavební šířka | 10.5 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| vertikální výstavba pneumatické části | redukční ventil pro 4 |
| funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním |
| výběr manometru | možné |
| rozsah řízeného tlaku | 2 ... 8.5 bar |
| vstupní tlak 1 | 0.5 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| stupeň krytí | IP65 dle IEC 60529 |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| max. utahovací moment | 0.25 Nm |
| hmotnost výrobku | 73.8 g |
| způsob upevnění při vertikální výstavbě | na řadové přípojovací desce |
| připojení manometru | M5 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál ovládací části | PA |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa regulátoru | PA |