


uzel s vícepólovým konektorem VABE-S6-1LF-C-M1-R19

č. dílu: 543415

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	16 pro monostabilní ventily 8 pro impulsní ventily
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	539 g
elektrické řízení	vícepólový konektor
elektrické připojení	19-pinů konektor podle CNOMO E03.62.530.N
materiál krytu	PA
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek