


# obslužné zařízení FED-710

č. dílu: 543443

FESTO

Jednotka pro zobrazení a ovládání pro připojení na PLC s grafickým displejem LCD.

výběhový typ, k dodání do 2010



## katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	71 mm
výška	187 mm
délka	232 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	32 Mbyte
hodiny reálného času	ano
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	64 k
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	7,5"
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	VGA, 640x480 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	1,1 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 45 °C
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	1,600 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
rozhraní pro tiskárnu	RS232 Sub-D 15 pinů zásuvka
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
rozhraní USB	ano
sběrnice	RJ45 10/100 MBd 2. rozhraní pro optický ethernet 10 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS