


obslužné zařízení FED-1000

č. dílu: 543515
výběhový výrobek

FESTO

Jednotka pro zobrazení a ovládání pro připojení na PLC s grafickým displejem LCD, s 1 tlačítkem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	91 mm
výška	232 mm
délka	287 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	32 Mbyte
počet LED pro uživatele	1
počet funkčních tlačítek	1
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	1,024
paměť pro recepty	32 kByte
alarmy	1,024
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	64 k
počet systémových LED	4
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	10,4"
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	VGA, 640x480 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	1,2 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 45 °C
povolení	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
hmotnost výrobku	2,300 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
rozhraní pro tiskárnu	RS232 Sub-D 15 pinů zásuvka
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů zásuvka

parametr	hodnota
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
sběrnice	RJ45 10/100 MBd 2. rozhraní pro optický ethernet 10 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer 6.06 nebo vyšší
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	NEC 500 Class I, Div. 2