



# deska regulátoru VABF-S3-1-R4C2-C-6

č. dílu: 543537

FESTO

pro ventilové terminály VDMA-01/02, přípojovací obrazec podle normy 15407-1, do 6 barů.



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	26 mm
podle normy	ISO 15407-1
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	redukční ventil pro 2 a 4
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
výběr manometru	možné
rozsah tlaku v Mpa	0.2 ... 0.6 MPa
rozsah řízeného tlaku	2 ... 6 bar
rozsah tlaku v psi	29 ... 87 psi
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	430 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové přípojovací desce na jednotlivé přípojovací desce
připojení manometru	s upevňovací svorkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ovládací části	PA
materiál tělesa regulátoru	hliníkový tlakový odlitek