


# membránová sušička vzduchu MS4N-LDM1-1/8-P10

č. dílu: 543634

FESTO

Snížený tlakový rosný bod, s kovovou nádobkou, směr proudění zleva doprava.

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01µm (zbytkové částičky < 0,1µm, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m³)!



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	membránová sušička
provozní tlak	3 ... 12.5 bar
normální jmenovitý průtok	100 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
snížení rosného bodu	20 K
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:3:2]
teplota média	2 ... 50 °C
okolní teplota	2 ... 50 °C
hmotnost výrobku	0.53 kg
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	1/8 NPT
připojení pneumatiky 2	1/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tváření