


membránová sušička vzduchu MS6-LDM1-1/4-P40

č. dílu: 543646

FESTO

Snížený tlakový rosný bod, s kovovou nádobkou, směr proudění zleva doprava.

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejménějším filtrem 0,01µm (zbytkové částičky < 0,1µm, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m³)!



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| konstrukce | membránová sušička |
| provozní tlak | 3 ... 12.5 bar |
| normální jmenovitý průtok | 400 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| snížení rosného bodu | 20 K |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| teplota média | 2 ... 50 °C |
| okolní teplota | 2 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 1.3 kg |
| typ upevnění | dle volby: instalace vedení příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | hliník legovaný pro tváření |