

membránová sušička vzduchu LDM1-3/4-D-MAXI-600

č. dílu: 543671


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro suchý a čistý stlačený vzduch.

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01µm (zbytkové částičky < 0,1µm, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m³)!

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| velikost | Maxi |
| řada | D |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| konstrukce | membránová sušička |
| provozní tlak | 3 ... 12.5 bar |
| normální jmenovitý průtok | 600 l/min |
| provozní médium | třída jakosti vzduchu 1:7:1 podle DIN ISO 8573-1 |
| snížení rosného bodu | 20 K |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| teplota média | 2 ... 50 °C |
| okolní teplota | 2 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 2,350 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | G3/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G3/4 |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál nádoby | hliník legovaný pro tváření |