



# zarážkový válec DFST-80-40-D-Y4-A

č. dílu: 543748  
výběhový výrobek

FESTO

bez pružiny, nastavitelný tlumič vpředu.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2020. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	40 mm
průměr pístu	80 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	svisle
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	pístnice s páčkou
snímání polohy	pro čidla
snímání polohy lámací páky	pro indukční čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	vodící tyč
provozní tlak	2 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	5 ... 60 °C
síla nárazu	6,000 N
hmotnost výrobku	6,850 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliníkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel