

připojovací blok CPE14-PRS-3/8-3


č. dílu: 543831

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro ventily CPE.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	20 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	3
max. počet tlakových zón	2
tlak pro prasknutí	5 MPa
průlomový tlak	50 bar
tlak vedoucí ke zničení	725 psi
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment upevnění ventilů	1.2 Nm
hmotnost výrobku	326 g
způsob upevnění připojovacího bloku	průchozí dírou
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 3	G3/8
připojení pneumatiky 5	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření