

připojovací blok CPE18-PRS-3/8-10

č. dílu: 543847

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[pro ventily CPE.](#)

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| rozměr rastru | 26 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. počet ventilových pozic | 10 |
| max. počet tlakových zón | 2 |
| tlak pro prasknutí | 5 MPa |
| průlomový tlak | 50 bar |
| tlak vedoucí ke zničení | 725 psi |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| max. utahovací moment upevnění ventilů | 2 Nm |
| hmotnost výrobku | 1,386 g |
| způsob upevnění připojovacího bloku | průchozí dírou |
| typ upevnění ventilu | vnitřním závitem |
| připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 3 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 5 | G3/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací lišty | hliník legovaný pro tváření |