


čidlo SMT-8M

č. dílu: 543893

FESTO

magnetické, bezkontaktní, do drážky T.
minimální množství v zakázce 10 ks



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-20 ... 70 °C
spínaný výstup	NPN PNP bezkontaktní se 2 vodiči
funkce spínaného prvku	vypínač spínač
max. výstupní proud	80 ... 100 mA
odolnost zkratu	pulzující
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	8 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	0.2 ... 30 m
typ upevnění	pevně příšroubov. s možností nasazení do drážky shora
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP68