



# T-spojka s nástrčnými koncovkami NEDU-M8D3-M8T4

č. dílu: 544391

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
četnost připojení	100
rozsah provozního napětí AC	32 V
rozsah provozního napětí DC	32 V
jmenovité napájecí napětí AC	32 V
jmenovité provozní napětí DC	32 V
přípustné proudové zatížení	2 A
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-25 ... 85 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
max. utahovací moment	0.3 Nm
hmotnost výrobku	9.5 g
elektrické připojení	dle EN 60947-5-2 konektor/zásuvka M8x1 / M8x1 4 piny / 3 piny
typ upevnění	našroubovatelný
barva tělesa	černý
informace o materiálu převlečné matice	mosaz pochromovaný poniklováno
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno