


zásuvka pro kabel NECU-M8G4

č. dílu: 544392

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	3.5 ... 5 mm
podle normy	EN 61984
montážní poloha	libovol.
četnost připojení	500
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
napěťová pevnost	0.8 kV
přípustné proudové zatížení	3 A
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-40 ... 80 °C
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-40 ... 80 °C
max. utahovací moment konektoru	0.3 Nm
hmotnost výrobku	9.5 g
průřez přívodu	0.14 ... 0.5 mm ²
elektrické připojení	přímá zásuvka M8x1 4 piny
typ upevnění	s drážkovanou maticí
barva tělesa	černý
informace o materiálu převlečné matice	mosaz poniklováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	CuZn-poniklováno PBT
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno