

držák CPE10-H5-SET


č. dílu: 544394

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro ventil, skládající se z: držáku, těsnění a šroubů.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment	1.2 Nm
hmotnost výrobku	20 g
typ upevnění	našroubovatelný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál držáku	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál šroubů	ocel pozinkováno