


unášeč FKC-50/63

č. dílu: 545240

FESTO

pro přímočarý pohon DGC-G



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50/63
radiální odchylka +/-	4 mm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
krátkodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	5,000 N
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	5,000 N
hmotnost výrobku	1,200 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál čepů	vysoce legovaná ocel
materiál kloubu	vysoce legovaná ocel
materiál závitového dílu	ocel
materiál desky	hliníkový odlitek
materiál pojistky	pružinová ocel