


čidlo tlaku VMPAF-FB-PS-P1

č. dílu: 545354
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	21 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 25 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
přesnost FS	2.5 %FS
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS