


# připojovací deska VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

č. dílu: 545450

FESTO

pro ventilové terminály MPA-S.



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	30.5 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	21 mm
provozní tlak	3 ... 8 bar
řídící tlak	3 ... 8 bar
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex nA II T4 X
ATEX kategorie pro prach	II 3D
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
třída odolnosti korozi KBK	0
okolní teplota	-5 ... 50 °C
elektrické připojení	konektor M8
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
připojení pneumatiky 5	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek