

adaptéry NPFA-A-P18-G14-F

č. dílu: 545922

FESTO

Pro elektromagnetický ventil VUVB.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
provozní tlak	0.9 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	20 g
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu záslepek	vyztužený PA
informace o materiálu O-kroužku	NBR
informace o materiálu oddělovacího prvku	ocel