


kryt NECV-S1W37

č. dílu: 545974

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F, pro výrobu vlastního kabelu.



katalogový list

parametr	hodnota
oblast použití	jen pro ventilové terminály VTSA/VTSA-F s vícepólovým konektorem
hmotnost výrobku	180 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	37
elektrické připojení 1, obsazené piny/žíly	37
elektrické připojení 1, druh upevnění	3x šroub M4
elektrické připojení 2, technika připojení	křimpovací kontakty
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
napěťová pevnost	1 kV
šroubení pro kabel	M20x1,5
průměr kabelu	5 ... 13 mm
jmenovitý průřez vodiče	0.08 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA