



vakuový sací ventil ISV-M4

č. dílu: 545996

FESTO

Pro udržení vakua, pokud ve skupině přísavek chybí na jedné nebo více z nich přisávaný předmět.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M4
lze použít s vyfukovacím impulzem	$\leq 0.8 \text{ MPa}$
možnost použití vyfukovacího impulsu	$\leq 8 \text{ bar}$
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	$-95 \dots 0 \text{ kPa}$
provozní tlak	$-0.95 \dots 0 \text{ bar}$
požadovaný průtok sání při $-0,05 \text{ MPa}$ ($-0,5 \text{ baru}$, $-7,25 \text{ psi}$)	1 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	$-10 \dots 60 \text{ °C}$
hmotnost výrobku	1.5 g
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky 1	M4
připojení pneumatiky 2	M4
materiál filtru	slinutý bronz
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření