

vakuový sací ventil ISV-M10

č. dílu: 545998

FESTO

Pro udržení vakua, pokud ve skupině přísavek chybí na jedné nebo více z nich přisávaný předmět.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M10
lze použít s vyfukovacím impulzem	≤ 0.8 MPa
možnost použití vyfukovacího impulsu	≤ 8 bar
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
požadovaný průtok sání při -0,05 MPa (-0,5 baru, -7,25 psi)	2 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	18 g
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky 1	M10
připojení pneumatiky 2	M10
materiál pružiny	vysoce legovaná ocel
materiál filtru	slinutý bronz
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni
materiál plováku	POM