


# elektromagnetický ventil

## MFHB-3-1/8

č. dílu: 546049  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládání	elektrický
normální jmenovitý průtok	90 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	1.3 mm
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací
vypínací čas	14 ms
spínací čas	10 ms
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 40 °C
hmotnost výrobku	60 g
připojení odvětrání řídicího tlaku 84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný